



BIOSAT




BIOSAT Bpi 00




BIOSAT Blanc 01




BIOSAT Ivoire 02



BIOSAT Safran 05




BIOSAT Mandarine 06




BIOSAT Violine 105



BIOSAT Lin 11




BIOSAT Lagon 110




BIOSAT Pervenche 13







BIOSAT Lilas 19




BIOSAT Blé 26



BIOSAT Pacifique 54






BIOSAT Arctique 58



BIOSAT Anis 62





BIOSAT Glacier 43

Conjuguez l'esthétisme et le bien-être avec des fibres de haute technologie pour une action antibactérienne et antivirale : tue 99% des bactéries (testé sur staphylococcus aureus et klebsiella pneumoniae), tue près de 98% du virus en moins de 2 heures (testé sur virus enveloppé Coronavirus humain HCoV-229 apparenté au Covid-19) et tue 73% du virus en moins de 2 heures (testé sur virus non enveloppé Murine norovirus apparenté au virus responsable de la gastro-entérite).

Propriétés techniques



Non feu



Acoustique



Antibactérien



Antiviral



Thermique

Applications

Parois japonaises - Rideau de séparation - Rideaux - Store bateau

Composition

polyester/polyester FR bioactive

Poids

135 g/m² 378 g/ml **Laize** 280 cm

Sens

Contresens

Conseils d'entretien



Labels

France Terre Textile (R016)

Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande

1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)	0.72
Indice optique	Réflexion lumineuse	57 %
	Absorption lumineuse	16 %
	Transmission lumineuse	27 %
	Réflexion solaire	53 %
Indice thermique	Absorption solaire	19 %
	Transmission solaire	28 %
	Transmission UV	2 %
	Gtot	Gt 40 % Fc 68 %
Antibactérien	Oui	
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	6
	Boulochage	5
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0.5
	Trame	-0.5
	Martindale (Cycles)	14000
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	43
	Trame	37
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	42
	Trame	129

